

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, Modello: CH**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 948252 CH |
| GTIN | 4062406074524 |
| Classe articolo | 9GS |

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|------------|---------|
| Altezza | 1620 mm |
| Profondità | 700 mm |

| | |
|--|--|
| Larghezza utile custodia monitor | 690 mm |
| Peso | 120 kg |
| Profondità in G | 28 |
| Larghezza in G | 40 |
| Larghezza | 1000 mm |
| Altezza utile custodia monitor | 460 mm |
| Dimensione sportello stampante | 346×290 mm |
| Profondità utile custodia monitor | 230 mm |
| Larghezza utile struttura portante, destra | 223 mm |
| Larghezza utile struttura portante, sinistra | 700 mm |
| Altezza utile struttura portante | 645 mm |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Interruttore On/Off | sì |
| Ingresso per tipo di connettore | J |
| Tensione nominale | 250 V |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |
| Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola | 914221 |