

Garant GRIDLINE

**Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui, 12×20G,
Korpuso aukštis: 400mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927430 400 |
| GTIN | 4062406109714 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Korpusas 16G su ratukais, individualiam stalčių montavimui, stabilios plieninės konstrukcijos. Su ABS plastikine lentyna ir 2K Haptoprene® stūmimo rankenomis. Su 2 stabiliais ratukais su rutuliniais guoliais ir 2 valdomais Ø 125 mm, su poliuretano danga. Valdomi ratukai su fiksatoriumi ratams ir sukamajam žiedui. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.

Korpusas gali būti derinamas tik su stalčiais Nr. 927505!

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301 – 920316.

Techninis aprašymas

| | |
|---|------|
| su pakeltu kraštu | taip |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stabilių ratukų be stabdžių skaičius | 2 |
| Ratukai nepalieka žymių | taip |
| Plotis | 400 mm |
| Aukštis | 600 mm |
| ComfortClose | ne |
| Ratuko Ø | 125 mm |
| Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius | 2 |
| Svoris | 20,9 kg |
| Stalčių skaičius | 0 |
| maksimali keliamoji galia | 600 kg |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 325 mm |
| Durų skaičius | 0 |
| Naud. aukštis | 325 mm |
| Gylis | 650 mm |
| Modelis | su ratukais |
| Modelis | patiems susikomplektuoti |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 325 mm |
| Korpusą atidaryti iš viršaus | ne |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 12x20G |
| Produkto rūšis | Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms |

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21