

**6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 10 vnt., Antgalių kiekis: 10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

639404 10

GTIN

4018754261642

Produktų klasė

63A

Aprašymas**Modelis:****Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės pagal DIN 3124.**Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal **DIN 3120**.**Paskirtis:**

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M5 – M27.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Galvutės,

6-briaunės: 10 vnt. Nr. 643200

dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Pastaba:**ATKREIPKITE DĖMESĮ!**

Taip pat yra GARANT alternatyva šiam produktui!

Rekomenduojamos prekės numeris: 639402

Techninis aprašymas

Dalių skaičius

10

Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvus
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos	4-19 mm
Ilgis	227 mm
Plotis	131 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Galvutė

Priedai

6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643200 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643200 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643200 7
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643200 12
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643200 10
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643200 6
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 17 mm	643200 17
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643200 14
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643200 5
6-briaunė atsuktuvo galvutė, 1/2 colio Šešiabriaunis 19 mm	643200 19