

**HOLEX****LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Spalva: GREY****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081437 GREY   |
| GTIN             | 4062406087401 |
| Produktų klasė   | 02A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija** su **puikiu apšvietimo našumu**.

- **Apsauga nuo nuriedėjimo.**
- **Mygtukas su guminiu apvalkalu.**

Su **fokusuojančia** galvute.

Įvairių spalvų.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Techninis aprašymas**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| IP apsaugos klasė          | IP 54 |
| Galvos Ø                   | 27 mm |
| Komplekte krepšys su diržu | ne    |
| Švietimo trukmė            | 4 h   |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Šviesos srautas, 2 lygis | 100 lm                 |
| Korpuso spalva           | GREY                   |
| Baterijos tipas          | Micro, AAA             |
| Švietimo trukmė, 2 lygis | 12 h                   |
| ATEX zona                | Nera                   |
| Šviesos srautas          | 250 lm                 |
| Baterijų kiekis          | 3                      |
| Apšvietimo priemonės     | LED modulis            |
| Prožektoriaus funkcija   | Fokusavimas            |
| Bendras ilgis            | 143 mm                 |
| Maitinimas               | Baterijos              |
| Produkto rūšis           | Kišeninis prožektorius |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081552 LR3  |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081553 LR3  |
| Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3     | 081559 LR3  |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081561 LR3  |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081554 LR3  |
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3 | 081551 LR3  |
| Baterijų laikiklis Modelis 3AAA                   | 081506 3AAA |