



Chemikalams atsparių pirštinių pora Butoject® 898, Pirštinių dydis: 11



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 094781 11 |
| GTIN | 4008198789819 |
| Produktų klasė | 04Q |

Aprašymas

Modelis:

Butoject® 898. Labai lanksčios chemikalams atsparios pirštinės iš butilo kaučiuko. Saugo nuo daugelio ypatingai pavojingų chemikalų ir dujų. Dėvima kartu su chemikalams atspariais apsauginiais kostiumais. Šios pirštinės atitinka apsauginių pirštinių elektrostatinėms savybėms keliamus reikalavimus pagal naująjį standartą EN 16350:2014. **Sertifikuotos pagal EN 421 (radioaktyvi tarša).**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % | >480 min |
| Sieneles storis | 0,7 mm |
| Prasiskverbimo laikas acetono 99 % | >480 min |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % | 240-480 min |

| | |
|--|---|
| Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 % | 60-120 min |
| Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 % | 240-480 min |
| Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 % | >480 min |
| Prasiskverbimo laikas etanolio 95 % | 240-480 min |
| Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % | 240-480 min |
| Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 % | 240-480 min |
| Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % | 240-480 min |
| Gamintojo pavadinimas | Butoject 898 |
| Pirštinių dydis | 11 |
| Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 % | 240-480 min |
| Pirštinių rūšis | Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės |
| Apsaugos kategorija | Kategorija III |
| Turinys | 1 |
| Pirštinių savybės | Be DMF |
| Apsaugos klasė | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Tipas A (BCIKLM) |
| Atsparumas chemikalams | BCIKLM |
| EN 388 | 2111X |
| Medžiaga | Iš butilo |
| Pagrindo medžiaga | Iš butilo |
| AQL | 0,65 |
| Pritaikymo sritys | Heavy Duty |
| Ilgis | 350 mm |
| Storis | 0,7 mm |
| Spalva | juodas |
| Paskirtis | daugkartin. |
| Apsaugos klasė nuo įpjovimų | 1 |

Produkto rūšis

Chemikalams atsparios
apsauginės pirštinės