



Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir baziniais ir kietais keičiamais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 250/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313137 250/8
GTIN	2050001928917
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki \varnothing 315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai \varnothing .

Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekimo sudėtis:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu bazinių ir kietų keičiamų kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	10 - 250 mm
maksimalus sūkių skaičius	4200 min ⁻¹
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	92 - 252 mm
Svoris	33,9 kg
Atraminių varžtų skaičius	4
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	7,7 mm
Pralaidumas E	62 mm
Išorinis Ø A	256 mm
Tipas	250
Atraminių varžtų dydis	M16
Centravimo kūgio Ø B	139,735 mm
Kūginis laikiklis	8
Rakto vidinis šešiabriaunis K	16 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 250

313210 250

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 250	313207 250
Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 250	313205 250
Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 250	313250 250
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersiai dantukai Tinka griebtuvams 250	313200 250