



Pleištinis krumpliastiebinis griebtuvas ROTA-S 2.0 su trumpu kūgiu ir vientisais pakopiniais kumšteliais, DIN 702-3, Tipas / laikiklis su trumpu kūgiu: 315/8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313135 315/8
GTIN	2050001928863
Produktų klasė	33U

Aprašymas

Modelis:

- Mažiausiais radialinis mušimas ir didžiausiais kumštelių pakeitimo tikslumas.
- Ilgai tarnauja ir išlaiko tikslumą.
- Modulinė apsauginių įvorių sistema.
- Greitas keitimas.
- Griebtuvo korpusas užgrūdintas iki \varnothing 315 mm.
- Didelė kiaurymė (matmuo E!).
- Apsauginis kaištis užtikrina maksimalų darbo saugumą.
- Bazinių kumštelių komplektas tinka griebtuvams iš serijos „F“ ir „Duro“.
- Lankstus mažų ir didelių detalių užspaudimas.
- Preciziškai užspaudžiami mažai vidiniai \varnothing .

Paskirtis:

Suklio galvutėms pagal DIN 55027 su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis. Tekinimo griebtuvas dedamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Standartas:

DIN 702-3.

Apdirbama medžiaga:

Visas iš plieno, todėl tinka dideliems sukimosi greičiams (žr. lentelę).

Tiekimo sudėtis:

1 apsauginis užveržimo raktas ir 1 komplektas tvirtinimo varžtų.

Su 1 komplektu vientisų pakopinių tekinimo kumštelių.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir keičiami kumšteliai žr. Nr. 313200 - 313350.

Techninis aprašymas

Atraminių varžtų skaičius	4
Atraminių varžtų dydis	M16
Pralaidumas E	92 mm
Kūginis laikiklis	8
maksimalus sūkių skaičius	3400 min ⁻¹
Centravimo kūgio Ø B	139,735 mm
Svoris	62,6 kg
Išorinis Ø A	323 mm
Užspaudimo ribos kietais vidiniais keičiamais kumšteliais	95 - 326 mm
Vieno kumštelio užspaudimo eiga S	9,9 mm
Užspaudimo ribos kietais išoriniais keičiamais kumšteliais	14 - 333 mm
Tipas	315
Rakto vidinis šešiabriaunis K	16 mm
Serija	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	Schunk trijų kumštelių tekinimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas

Priedai

Kietų keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313250 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.skersiniai dantys Tinka griebtuvams 315

313205 315

Bazinių kumštelių komplektas 3 vnt.tiesūs dantys Tinka griebtuvams 315

313207 315

Kietų keičiamų kumštelių komplektas 3 vnt. Tinka griebtuvams 315

313210 315

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt.skersi dantukai Tinka griebtuvams 315

313200 315