

Matavimo priemonių rinkinys, Įrankių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	952083 8
GTIN	2050002005105
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesugeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952083: 1 vnt.
HOLEX slankmatis su Nonijaus skale Nr. 410200 dyd. 150: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 150×100: 1 vnt.
HOLEX kampamatis Nr. 453000 dyd. 120×150: 1 vnt.
HOLEX kietlydinio ženklinimo adata Nr. 458800 dyd. HM: 1 vnt.
HOLEX plieninė liniuotė Nr. 461805 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.
WIHA plastikinis sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 2: 1 vnt.
HOLEX gulsčiukas su magnetu Nr. 467436 dyd. 400: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Svoris	1,368 kg
Plotis	200 mm
Įrankių skaičius	8
Gylis	600 mm
Plotis G	8
Gylis G	24

Modelis	su matavimo įrankiu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952083	952001 952083
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijantimatinė, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300
Slankmatissu Nonijaus skale Nonijus 1/20 Matavimo diapazonas 150 mm	410200 150
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Aliumininis gulsčiukassu magnetu Ilgis 400 mm	467436 400
Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 Kojelės ilgis 150X100 mm	452600 150X100
Tiesi kietlydinio ženklavimo adata Tipas	458800
Kampamatis su atviru lanku Laipsnių lanko Ø x kojelės ilgis 120X150 mm	453000 120X150