

Mahr**Multimar universalus matuoklis, Matavimo ribos: 260-615mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428051 260-615
GTIN	4059192024918
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Stabili vamzdinė konstrukcija, šlifuotas ir chromuotas. Du matavimo svirties atraminiai elementai (gembės) įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Galima praplėsti matavimo diapazoną 75 mm apsukus matavimo svirtis. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu $\varnothing 8$ h 6 mm (tiekiamas be indikatoriaus).

- **Itin stabilus matavimas ir atkartojamumas dėl tikslios rutulinės kreipiančiosios.**
- **Karščiui atsparios rankenos**
- **Matavimo antgaliai išoriniams ir vidiniams matavimams.**
- **Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių.**
- **Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje jokio laisvumo ir trinties.**
- **Tvirti, nugludinti ir chromuoti stovai.**
- **Lengva montuoti dėl dėklo ir įtvarų.**

Paskirtis:

- **Išoriniai ir vidiniai matmenys.**
- **Išorinis ir vidinis sriegis.**
- **Centravimo briaunos**
- **Siauros ertmės, įpjovos ir grioveliai.**
- **Išorinis ir vidinis kūgis.**
- **Išorinis ir vidinis dantų išsidėstymas ir kt.**

Pastaba:

Iki matavimo diapazono **2500 mm** su **CFK lengvu vamzdžiu** pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	260 - 615 mm
-----------------------------	--------------

Išorinių matmenų matavimo diapazonas	230 - 585 mm
Vidinių matmenų matavimo diapazonas	260 - 615 mm
Matavimo ašies eiga	12 mm
Serija	Multimar
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A3
Produkto rūšis	Universalus matuoklis

Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

Priedai

Išorinis matavimo antgalis lygus \varnothing 7,5 mm, 1 vnt.	428130
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas B	428141 B
Matavimo svirčių pora su kiauryme \varnothing 3,5 mm Išnešimas 100 mm	428101 100
Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams	428160
Matavimo svirčių pora su kiauryme \varnothing 3,5 mm Išnešimas 25 mm	428101 25
Matavimo įdėklų pora pusiau cilindriniai, vidiniams matavimams	428170
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas A	428141 A
Matavimo svirčių pora su kiauryme \varnothing 3,5 mm Išnešimas 70 mm	428101 70
Matavimo svirčių pora su kiauryme \varnothing 3,5 mm Išnešimas 35 mm	428101 35
Vidinis matavimo antgalis apvalus \varnothing 7,5 mm, 1 vnt.	428120
Gylio fiksatorių pora matavimo svirtims	428111