

**Mahr****Multimar universalus matuoklis, Matavimo ribos: 30-115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	428051 30-115
GTIN	4059192024895
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

**Stabili vamzdinė konstrukcija, šlifuotas ir chromuotas.** Du matavimo svirties atraminiai elementai (gembės) įvairiems matavimo antgaliams tvirtinti. Galima praplėsti matavimo diapazoną 75 mm apsukus matavimo svirtis. Tinka naudoti su kiekvienu laikrodiniu arba rodykliniu indikatoriumi su kotu  $\varnothing 8$  h 6 mm (tiekiamas be indikatoriaus).

- **Itin stabilus matavimas ir atkartojamumas dėl tikslios rutulinės kreipiančiosios.**
- **Karščiui atsparios rankenos**
- **Matavimo antgaliai išoriniams ir vidiniams matavimams.**
- **Pastovi matavimo jėga dėl įmontuotų matavimo jėgos spyruoklių.**
- **Slankiojanti atrama įmontuota labai tikslioje kreipiamojoje jokio laisvumo ir trinties.**
- **Tvirti, nugludinti ir chromuoti stovai.**
- **Lengva montuoti dėl dėklo ir įtvarų.**

**Paskirtis:**

- **Išoriniai ir vidiniai matmenys.**
- **Išorinis ir vidinis sriegis.**
- **Centravimo briaunos**
- **Siauros ertmės, įpjovos ir grioveliai.**
- **Išorinis ir vidinis kūgis.**
- **Išorinis ir vidinis dantų išsidėstymas ir kt.**

**Pastaba:**

Iki matavimo diapazono **2500 mm** su **CFK lengvu vamzdžiu** pagal užsakymą.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	30 - 115 mm
-----------------------------	-------------

Vidinių matmenų matavimo diapazonas	30 - 115 mm
Išorinių matmenų matavimo diapazonas	0 - 85 mm
Matavimo ašies eiga	12 mm
Serija	Multimar
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	A3
Produkto rūšis	Universalus matuoklis

## Paslaugos

Kalibravimas Universalus skaitmeninis slankmatis Maksimalios matavimo ribos 600 mm	021400 600
---	------------

## Priedai

Gylio fiksatorių pora matavimo svirtims	428111
Išorinis matavimo antgalis lygus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428130
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 100 mm	428101 100
Vidinis matavimo antgalis apvalus Ø 7,5 mm, 1 vnt.	428120
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas B	428141 B
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 35 mm	428101 35
Matavimo įdėklų pora tiesūs, išoriniams matavimams	428160
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 70 mm	428101 70
Matavimo laikiklių pora su kiauryme Tipas A	428141 A
Matavimo įdėklų pora pusiau cilindriniai, vidiniams matavimams	428170
Matavimo svirčių pora su kiauryme Ø 3,5 mm Išnešimas 25 mm	428101 25