

HOLEX**Ištekinimo laikiklių ruošiniai Forma A, SK 50, A matmuo: 315mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	301302 315
GTIN	4062406105037
Produktų klasė	32A

Aprašymas**Modelis:**

Ruošinys spec. įrankiui su tiksliai nušlifuotu ir užgrūdintu SK tvirtinimo kūgiu.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	315 mm
Išorinis Ø D	97 mm
Užspaudimo Ø D ₁	97 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklių ruošiniai

Priedai

308720 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv.
DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308660 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308790 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Dinamometrinis raktassu perjungiamo terškile Maksimalus
sukimo momentas 200 Nm

656050 200

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka
tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo
įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50

308640 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams ISO 7388 Tinka
kūginiams laikikliams 50

308830 50

308600 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms
su BT kūgiu 50
