



Varžtų fiksatorius, 250 ml, Gamintojo pavadinimas: 55-03



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Produktų klasė	08G

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo – lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. **Vidutinio tvirtumo** – dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. **Labai tvirtai** – atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C). Vidutinio tvirtumo, naudojamas kaip varžtų fiksatorius ir sriegių sandarinimas, iki 200° C, taip pat pasyvioms medžiagoms, be žymėjimo.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Techninis aprašymas

minimalus atitrūkimo momentas	18 - 23 Nm
kai sriegio dydis M iki	M36
Gamintojo pavadinimas	55-03

Laikymo temperatūra	20 °C
Cheminė bazė	anaerobinis metakrilatas
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Spalva	mėlyna
Savybė	atsparus vibracijai
Savybė	sumažina strigimą
Savybė	chaotropinis
Savybė	sandarinimas
Savybė	be ženklinimo
Užsiliepsnoj. temperat.	100 °C
Forma	skyst.
tinka panaudojimo sričiai	Varžtų fiksavimas
tinka panaudojimo sričiai	alyvuoti paviršiai
maksimalūs tarpo matmenys	0,25 mm
tinka medžiagoms	Metalas
Užpildymo kiekis	250 ml
Temperatūros ribos	-55 - 200 °C
Darbinis kietumas pagal	1 - 3 h
Kietumas tempiant pagal	10 - 20 min
Dinaminis klampumas	900 - 1500 mPas
Išardymas	su standartiniu įrankiu
Stiprumo klasė	vidutinio tvirtumo
Tankis	1,1 g/cm ³
Produkto pavadinimo požymis	250 ml
Produkto rūšis	Varžtų fiksavimas

Priedai

083344 50

Peristaltinė rankinė pompa su dozavimo adatų komplektu
Tinka indų dydžiams 50 ml

Valiklio ir riebalų šalinimo priemonės purškalo Gamintojo
produkto numeris 7063

083392 7063

Valymo ir riebalų šalinimo purškalo Gamintojo produkto
numeris 7061

083391 7061