

**KÄRCHER****Drėgno ir sauso valymo siurblys, Gamintojo pavadinimas: NT65APME****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Produktų klasė	07C

**Aprašymas****Modelis:**

Našus universalus **drėgno ir sauso valymo siurblys**, didelė siurbimo galia, kompaktiška konstrukcija, žarnos laikiklis ir priedų laikiklis ant prietaiso. **Automatinis išjungimas**, kai indas prisipildo iki maksimalios ribos.

- **Sulankstomas filtras leidžia siurbti drėgnai ir sausai neišimant filtro.**
- **Automatinė filtro valymo sistema Tact užtikrina sklandų nepertraukiamą darbą, mažas išlaidas techninei priežiūrai ir ilgą filtro eksploataavimo trukmę.**
- **Dėl centrinio jungiklio-rankenėlės patogų perjungti siurbimo programą.**
- **Profesionalūs, 2-jų variklių pramoniniai siurbliai su nerūdijančiojo plieno indu.**
- **Tvirta 65 L talpa su bamperiu ir metaliniais nulenkiamaiais ratukais.**
- **Beveik pastovi siurbimo galia, nes rankiniu būdu galima įjungti oro srautą ir prapūsti - efektyvus, pusiau automatinis filtro valymas AP.**

**Tiekimo sudėtis:**

Yra siurbimo žarna su kolektoriumi, metaliniu siurbimo vamzdžiu 2x0,5 m, antgaliu grindims ir antgaliu grioveliams valyti, plokščiu sluoksniuotu arba popieriniu filtru.

**Pastaba:**

Alyvoms ir skysčiams, kurių sudėtyje yra alyvos, naudokite pramoninį siurblij Nr. 078522.

**Techninis aprašymas**

Svoris	23 kg
Oro srautas	2×74 l/s
Siurbimo žarnos ilgis	4 m
Ilgis	600 mm
Naudojama galia	2760 W
Aukštis	920 mm
Filtro išvalymas	ApClean pusiau automatinis filtrų valymas
Darbinis triukšmas	73 dB(A)
Plotis	480 mm
Talpų tūris	65 l
Dulkių pralaidumo klasė - siurblys	L
Vakuumas	254 mbar
Turbinų skaičius	2
Laido ilgis	10 m
Gamintojo pavadinimas	NT65APME
Jungties nominalus dydis	40 mm
Filtravimo sistema	Plokščias sluoksniuotas filtras
Ypatybė	Nerūdijančiojo plieno talpa
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Drėgno ir sauso valymo siurblys

## Priedai

Plokščias sluoksniuotas filtras Tinka siurblio tipui NT65	072809 NT65
Guminis įstrižas antgalis Jungties nominalus dydis DN40	078527 DN40
Filtrų maišelių rinkinys 5 vnt. Tinka siurblio tipui NT65	072808 NT65
Siauras antgalis grioveliams, 13 mm Jungties nominalus dydis DN40	078528 DN40

