

uvex**Šalmas uvex pheos alpine, Spalva: YELLOW**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	097812 YELLOW
GTIN	4031101510378
Produktų klasė	04U

Aprašymas

Modelis:

Šis **daugiafunkcinis šalmas** savyje puikiai suderina pramoniniam apsauginiam šalmui keliamus reikalavimus su alpinistų šalmo savybėmis. Sutrumpintas šalmo snapelis leidžia **daugiau matyti** žiūrint aukštyn. Lengvas ir patvarus šalmo pagrindas iš ABS. Su papildomomis tvirtinimo galimybėmis veido apsaugos priemonėms, apsauginiams akiniams ir ant kaktos tvirtinamam prožektoriumi. Atsparus šalčiui **iki -30 °C**.

- **6 taškų diržo juosta, reguliuojamo aukščio**
- **30 mm laikiklis su Euro tvirtinimo lizdu**
- **PU prakaitą sugerianti juosta**
- **Prailginta kaklo dalis**
- **Su užsukamu uždarymu**

Paskirtis:

Gelbėjimo darbams ir darbui dideliame aukštyje.

Standartas:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Atsarginė dalis:

Prakaito juosta Nr. 097820.

Šalmo ypatybės: Apsaugines savybes išlaiko iki -30°C

Šalmo pagrindo medžiaga: ABS

pločio reguliavimas: Sukamas užraktas

dydis: 52 - 61 cm

Svoris: 490 g

Techninis aprašymas

Svoris	490 g
Spaustukai montuojamų detalių tvirtinimui	taip
atsparumas šalčiui	iki -30 °C
galima pritvirtinti prožektorių ant kaktos	taip
pločio reguliavimas	Sukamas užraktas
Spalva	YELLOW
6 taškų tekstilinė pakaba	taip
dydis	52 - 61 cm
Šalmo ypatybės	Apsaugines savybes išlaiko iki -30°C
Šalmo pagrindo medžiaga	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Produkto rūšis	Šalmas

Priedai

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X4	097756 X4
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 3	097753 3
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X3	097756 X3
Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas X5	097756 X5
Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas 2	097753 2
	097756 X2

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas
X2

Apsauginės ausinės Peltor™ Optime™ šalmo modelis Tipas
1

097753 1

Apsauginės ausinės Peltor™ X serijos šalmo modelis Tipas
X1

097756 X1