

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 75 kg, 26×20G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 930634 125 |
| GTIN | 4062406131463 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiu rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinautomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 75 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 30×24G Nr. 930625.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengtas milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------------|
| Naud. aukštis | 100 mm |
| Priekio aukštis | 125 mm |
| Svoris | 13 kg |
| Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stalčių naudingasis gylis G | 26×20 |
| Naudingasis gylis G | 20 |
| Naudingasis plotis G | 26 |
| Paskirtis | Montavimo vežimėlis |
| Naudingas plotis | 650 mm |
| Naudingasis gylis | 500 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | taip |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 26×20G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26 | 951030 26 |
| Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 26 | 951020 26 |
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10 | 951025 10 |
| PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 26 | 951032 26 |