

Garant**Kampinė maitinimo lizdų juosta patiems susikomplektuoti, Tinka modeliui: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	928421 1000
GTIN	4062406116088
Produktų klasė	91P

Aprašymas**Modelis:**

Dydis 1000×1000 mm.

Iš lakštinio plieno **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**. Modulus ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.

Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.

Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):

1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais, 1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5. Galima komplektuoti viso su 16 atskirų modulių (vienoje pusėje po 8 modulius) su 1 E skirtuku Nr. 928470.

Aprašymas:**Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):**

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
 - **3 x 1,5 mm² esant kintamai srovei (L, N, PE)**
 - **5 x 1,5 mm² esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

Tinka:

Kampiniai stalviršiai Nr. 926302 – 926342, kampiniai moduliai Nr. 920103, 920104, 920116.

Pastaba:

Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!

Techninis aprašymas

Gylis	100 mm
Montavimo aukštis	139 mm
tinka modeliui	1000
Plotis	1000 mm
Tuščių modulių skaičius (1 E / 2 E / 3 E)	4x / - / 4x
Dalijimo elementas	16E
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	GST kištukų sistema
Srovės tipas	AC
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Maitinimo modulis

Priedai

Maitinimo lizdų modulis Modulis AIR/S	928470 AIR/S
Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/1	928470 0/1
Maitinimo lizdų modulis Modulis 0/2	928470 0/2