



## Įrankių lagaminas „BIG Twin“ Elektro, 63 vnt., Įrankių skaičius: 63



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680101 63
GTIN	4003773084228
Produktų klasė	73F

### Aprašas

#### Aprašymas:

Platus elektrikams skirtų įrankių rinkinys kokybiškame įrankių lagamine, atsidarančiame iš abiejų pusių.

#### Turinys:

Elektriko gulsčiukas: 1 vnt. Nr 467415 dyd. 430

Kišeninis gulsčiukas Electric: 1 vnt. Nr 467484 dyd. 70

Dvipusis veržliaraktis „JOKER“: 1 vnt. dyd. 10x13 mm

Universalus raktas TwinKey®: 1 vnt. Nr. 623550

Galvučių rinkinys, 1/4 colio 28 vnt.: 1 vnt. Nr. 630295 dyd. S

Pozidriv atsuktuvai, izoliuoti pagal VDE: 1 vnt. dyd. 1

Plokščias atsuktuvai, izoliuoti pagal VDE: 1 vnt. dyd. 3,5 mm

Kompaktiškas, ergonomiškas VDE rinkinys, 16 vnt.: 1 vnt. kaip Nr. 667260

Smailos kombinuotos replės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr 701655 dyd. 145

Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozyne danga: 1 vnt. Nr. 705800 dyd. 180

Lenktos plokščios apvalios replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 713700 dyd. 200

Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 723500 dyd. 200

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 725300 dyd. 160

Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip®: 1 vnt. Nr. 728091 dyd. 8–13

Izoliacijos nuėmimo replės iki 10 mm<sup>2</sup>: 1 vnt. Nr. 728630 dyd. 10

Montažinės replės, izoliuotos pagal VDE: 1 vnt. Nr. 728787 dyd. 200

Užspaudimo replės kabelių antgaliams iki 16 mm<sup>2</sup>: 1 vnt.

Elektriko kaltas: 1 vnt. Nr. 743000 dyd. 250

Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g

Replės-veržliarakčiai: 1 vnt. Nr. 813700 dyd. 180

Nelankstomas kabelių peilis, izoliuotas pagal VDE: 1 vnt. Nr. 844410

**Pastaba:**

**Visas komplektas įrankių lagamine.**

## Techninis aprašymas

### Priedai

Nelankstomas kabelių peilis pilnai izoliuotos pagal VDE	844410
Universalus izoliacijos nuėmimo įrankis ErgoStrip® kabelio Ø 8-13 mm	728091 8-13
Replės-veržliaraktis visas ilgis 180 mm	813700 180
Montažinės replės izoliuotos pagal VDE visas ilgis 200 mm	728787 200
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE visas ilgis 200 mm	723500 200
Elektriko kaltas Visas ilgis 250 mm	743000 250
Elektriko gulsčiukas Ilgis 430 mm	467415 430
Smailios kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE visas ilgis 145 mm	701655 145
Lenktos replės prailgintomis žiaunomis izoliuotos pagal VDE visas ilgis 200 mm	713700 200
Keturbriaunių 1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys 28 vnt. Tipas S	630295 S
Kišeninis gulsčiukas Electric Ilgis 70 mm	467484 70
Universalūs raktai TwinKey®	623550
Vamzdinės replės Cobra®, padengtos antikorozine danga visas ilgis 180 mm	705800 180
Izoliacijos nuėmimo replės laido skerspjūviui 10 mm <sup>2</sup>	728630 10

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos izoliuotos pagal VDE  
visas ilgis 160 mm

---

725300 160