

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 75-105mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 421590 75-105 |
| GTIN | 4946368736723 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. **Ijungti / Išjungti (ON/OFF)**, **ORIGIN (pradinė padėtis)**, **ZERO/ABS** (nulinio nustatymui bet kokioje padėtyje), **HOLD/DATA** (matavimo verčių išsaugojimui arba perdavimui).

Aprašymas:

- **Sraigto žingsnis 10 mm per apsisukimą pagreitina matavimą..**
- **Nesisukanti ašis tausoja matuojamus paviršius.**
- **Absoliučioji matavimų sistema. Įjungus nereikia nustatinėti nulinės padėties. Išvengiama klaidų matuojant.**

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. 1 etalonas nuo dyd. 25-55.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497445.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Matavimo ribos (diapazonas) | 75 - 105 mm |
| Sraigto žingsnis | 10 mm |
| Sraigto Ø | 6,35 mm |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Kalibravimas | B2 |
| Padalos vertė | 0,001 mm |
| Leistina paklaida | 3 µm |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 |
| Serija | QuickMike |
| Baterijų kiekis | 1 |
| IP apsaugos klasė | IP 65 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | Digimatic sąsaja |
| Matavimo verčių fiksavimas | vienkartinis nulinio taško nustatymas |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022040 200 |
| DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 200 mm | 022050 200 |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357 | 081560 357 |
| Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2 | 497445 USB2 |
| Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1 | 497445 D1 |
| Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2 | 497445 D2 |