

Garant**Tool24 Locker – išplėtimo sistema, Tipas: 450/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	979320 450/10
GTIN	4062406134792
Produktų klasė	9SA

Aprašymas**Modelis:**

Prekių išdavimo sistema su skirtingų dydžių skyriais, užtikrina, saugų ir dokumentuotą atskirų prekių paėmimą. Skyrių dydžiai leidžia sandėliuoti skirtingų dydžių prekes ir galima įkrauti akumulatorius. Standartinis LED vidaus apšvietimas palengvina automatiškai atsidarančių skyrių aptikimą ir išėmimą tamsoje. LED juosta esanti išilgai lentynų palengviną daiktų išėmimą ir papildymą.

Iš abiejų pusių pritvirtintos perforuotos sienelės leidžia prijungti jutiklį prie pagrindinio varianto. Taip pat kaip ir Easyfix kabliai ir laikikliai, visos kitos mūsų katalogo priedų dalys irgi gali būti pritvirtintos prie perforuotų sienelių.

Mastersystem gali būti papildyta kitomis išplėtimo sistemomis ir tinka visoms Tool24 Hardware versijoms. Pavienių įrankių išdavimo sistema didesnių prekių sandėliavimui 460 mm aukščio ir 450 mm pločio bei gylio skyriuose.

Paskirtis:

Automatinė išdavimo po viena sistema didelių prekių sandėliavimui ir valdymui, pvz. didelė AAP įranga, elektriniai ir rankiniai įrankiai arba plastikiniai lagaminai L-BOXX®.

Komplektacija:

Stalčių skaičius x aukštis mm: 8 x 300; 2 x 460

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengta milteliais.**

Pastaba:

Visuose skyriuose yra elektros energijos tiekimas per tiekimo veleną. Atskirų įkrovimo įrenginių prijungimą turi įgyvendinti klientas. Išplėtimo sistemų spintų svoriai nurodyti techniniuose duomenyse be personalinio kompiuterio ir ekrano.

Galima rinktis skyrius su langeliais, individualias spalvas ir matmenys (lentynų dydžius, spintų pločius ir gylius).

Prašome kreiptis į mus!

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Aukštis	1965 mm
Plotis	1100 mm
Svoris	210 kg
Skyriaus naudingasis gylis	450 mm
Skyrelių kiekis	10
Skyriaus keliamoji galia	25 kg
Lentynos naudingasis aukštis (1)	300 mm
Lentynos naudingasis aukštis (2)	460 mm
Lentynos naudingasis plotis	450 mm
Serija	Tool24 Locker
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Prekių išdavimo sistema