

Garant GRIDLINE

## Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais perforuotomis sienelėmis su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	942041 2000
GTIN	4062406135461
Produktų klasė	9GI

### Aprašymas

#### Modelis:

Vertikali spinta su perforuota siennele 40x28G

Modelis kaip aprašyta Nr. 942033 dyd. 2000/4, tačiau su **3 vertikaliais stalčiais**. Puikiai tinka sandėliuoti tvirtinimo elementus ir kilpas taupant vietą.

Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės 9x9 mm, išdėstytos kas 37 mm, Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos 50 mm tinklelyje. Teleskopinė perforuota sienelė yra su **atskiru apsauginiu fiksatoriumi**. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg. Naudojamas abiejų pusių plotas vertikaliai 2,1 m<sup>2</sup> (gylis x aukštis 635x1690 mm).

#### Tiekimo sudėtis:

3 vnt. vonelių kilpoms pasidėti Nr. 942054 dyd. 2; 4 vnt. universalių laikiklių 45° Nr. 955590 dyd. 75; 4 vnt. universalių laikiklių 90° Nr. 955600 dyd. 100x100.

#### Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu**.

### Techninis aprašymas

Plotis G	40
Aukštis	2000 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	635 mm
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	80 kg
Gylis G	28
Gylis	700 mm
Svoris	243 kg
Perforuotų sienelių skaičius	3
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1690 mm
Plotis	1000 mm
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Modelis	Perforuota vertikali spintos sienelė
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Spinta vertikaliomis lentynomis / stalčiais

## Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11

914226 GP11