

Garant GRIDLINE

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka 200 kg, 20×24G, Stalčių aukštis: 200mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 931048 200 |
| GTIN | 4062406131951 |
| Produktų klasė | 9GK |

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Leistinoji apkrova 200 kg.

Tinka:

Įrankių spintos korpusas 24×28G Nr. 931035.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais.**

Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------|
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×24 |
| Naud. aukštis | 175 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 200 kg |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Svoris | 16 kg |
| Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka |
| Priekio aukštis | 200 mm |
| Naudingasis gylis G | 24 |
| Naudingasis plotis G | 20 |
| Paskirtis | Montavimo vežimėlis |
| Naudingasis gylis | 600 mm |
| Naudingas plotis | 500 mm |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | taip |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 20×24G |
| Produkto rūšis | Stalčius |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| PVC dangteliai rankenų juostelėms rinkinyje 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20 | 951032 20 |
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10 | 951025 10 |
| Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 20 | 951020 20 |
| Etikečių juostelių rinkinys 10 vnt. Stalčių naudingasis plotis G 20 | 951030 20 |