

Garant**6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksatoriumi chromuoti,
Atsuktuvų skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	626089 9
GTIN	4062406133863
Produktų klasė	61C

Aprašymas**Modelis:**

Spyruoklinis rutulinis fiksatorius iš aukštos kokybės plieno patikimai laiko užmautą varžtą bet kurioje padėtyje. Dėl šios laikymo funkcijos atsuktuvas tampa idealiu įrankiu, ypač tada, kai varžtus reikia įstatyti ir įsukti į horizontalias, įstrižai aukštyn arba žemyn einančias arba galias aklinašias kiaurymes.

Iš **plastikinio laikiklio** paprasta išimti kiekvieną raktą atskirai, nejudinant iš vietos šalia esančių.

Apdirbama medžiaga:

Chromo ir vanadžio plienas, grūdintas (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 lenktą raktą Nr. 626087 – nuo 3 mm su rutuliniu fiksatoriumi: Dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Laikoma: plastikiniame laikiklyje

Techninis aprašymas

Atsuktuvų skaičius	9
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Paviršius	chromuotas
Laikymo funkcija	Spyruoklinė rutulinė galvutė nuo dyd. 3
plastiku dengtas kotas	ne

Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės	taip
Produkto rūšis	Atsuktuvai

Priedai

6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 2 mm	626087 2
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 6 mm	626087 6
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 4 mm	626087 4
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 2,5 mm	626087 2,5
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 10 mm	626087 10
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 3 mm	626087 3
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 1,5 mm	626087 1,5
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 5 mm	626087 5
6-briaunis lenktas raktas su rutuliniu laikikliu chromuotas Šešiabriaunis 8 mm	626087 8