

**Akumuliatorinis tiesinis pjūklas Be akumulatoriaus, Tipas: GSA1832-0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Dviejų pakopų greičio nustatymas apdirbant skirtingoms medžiagoms.

Electronic Motor Protection (EMP) apsaugo variklį nuo perkrovos ir taip užtikrina ilgą eksploatacavimo laiką. Prietaisas su ergonomiška Softgrip rankena.

Tiekimo sudėtis:

Akumuliatorinis tiesinis pjūklas be akumulatoriaus, be sparčiojo įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851 – 073859.

Pjūklelius tiesiniam pjūklui žr. nuo Nr. 588600.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Bosch 18 V
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	GSA 18 V-32
Eigos dažnis	0 - 2500 min ⁻¹
Ypatybė	SDS
Eigos ilgis	32 mm
Pakuotė	Lagaminas
Svoris	3,5 kg

maksimali vibracija pagal EN	10 m/s ²
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073856 C18
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EF	588600 922EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922EHM	588600 922EHM
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073851 B18
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122EF	588600 1122EF
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1122BF	588600 1122BF
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073853 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas GAL18160C	073866 GAL18160C
Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073863 C18
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 922BF	588600 922BF
Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas, įtampa B18 V	073854 B18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas 1880CV	073866 1880CV
Siaurapjūklio pjūklelių rinkinys Pavadinimas 1155CHM	588600 1155CHM
Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073857 C18
Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumulatoriaus tipas, įtampa C18 V	073865 C18
	073858 C18

Ličio jonų akumulatorius ProCore Akumulatoriaus tipas,
įtampa C18 V

Pradinis akumuliatorių rinkinys ProCore Akumulatoriaus
tipas, įtampa C18 V

073867 C18