



Atsuktuvų rinkinys, įrankių skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953370 10
GTIN	2050002004153
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953370: 1 vnt.

WERA atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 662200 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.

WERA atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668260 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	10
Plotis G	6
Plotis	150 mm
Gylis	600 mm
Gylis G	24
Svoris	0,704 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6x24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 3	668260 3
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953370	952001 953370
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	662200 3,5
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	662200 4
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668260 0
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668260 1
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3 mm	662200 3
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668260 2
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	662200 2,5
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	662200 5,5
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	662200 6,5