



## Terkšlinių veržliarakčių rinkinys JOKER, įrankių skaičius: 11



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	952440 11
GTIN	2050002004115
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952440: 1 vnt.

WERA terkšliniai kilpiniai veržliarakčiai Nr. 614870 dyd. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Gylis G	20
Plotis	200 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	11
Gylis	500 mm
Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	1,865 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 10 mm	614870 10
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 12 mm	614870 12
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 15 mm	614870 15
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 11 mm	614870 11
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 8 mm	614870 8
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 17 mm	614870 17
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 14 mm	614870 14
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 13 mm	614870 13
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952440	952001 952440
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 18 mm	614870 18
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 19 mm	614870 19
JOKER 6000 veržliarakčiai / kombinuotieji terkšliniai veržliarakčiai Rakto dydis 16 mm	614870 16