

Pilnai izoliuotų elektrikams skirtų įrankių rinkinys, įrankių skaičius: 12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954585 12
GTIN	2050002004351
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 Nr. 954585: 1 vnt.

WERA elektriko atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 663100 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 vnt.

Įtampos matuoklis Nr. 665050 dyd. 3: 1 vnt.

WERA atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 668600 dyd. 1; 2: po 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės, pilnai izoliuotos Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios, pilnai izoliuotos Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT šoninio kirpimo žnyplės, pilnai izoliuotos Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.

Izoliacijos nuėmimo peilis Nr. 728010 dyd. 8-28: 1 vnt.

GARANT izoliacijos nuėmimo žnyplės Nr. 728613 dyd. 6: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	250 mm
Plotis G	10
Gylis G	24
Įrankių skaičius	12
Gylis	600 mm

Įrankių skaičius	12
Modelis	su įrankių rinkiniu
Svoris	1,614 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 2,5 mm	663100 2,5
Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 180 mm	701710 180
Tiesios replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713310 200
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 5,5 mm	663100 5,5
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 4 mm	663100 4
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954585	952001 954585
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 1	668600 1
Izoliacijos nuėmimo replės Laido skerspūviui 6 mm ²	728613 6
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena Phillips varžtamsizoliuoti Kryžminių įpjovų dydis 2	668600 2
Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725310 160
Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiška rankena varžtams su įpjovaizoliuoti Ašmenų plotis b 3,5 mm	663100 3,5
Vieno poliaus fazės indikatorius Ašmenų plotis 3 mm	665050 3
	728010 8-28

Izoliacijos nuėmimo peilis lenktais ašmenimis Kabelio Ø
8-28 mm
