




L formos atsuktuvai / trumpi atsuktuvai, įrankių skaičius: 22



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955215 22
GTIN	4062406158255
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955215: 1 vnt.

HOLEX lenktų atsuktuvų rinkinys Torx® varžtams Nr. 624921 dyd. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 vnt.

HOLEX 6-briaunių kampinių raktų rinkinys, ilgi, su apvalia galvute, 9 dalių, 1,5 – 10 mm, Nr. 627225 dyd. 9: 1 vnt.

HOLEX trumpas atsuktuvus varžtams su įpjova Nr. 664201 dyd. 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.

HOLEX laikrodininko atsuktuvus Phillips varžtams Nr. 668471 dyd. 1; 2: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	22
Plotis	383 mm
Gylis	176 mm
Modelis	su atsuktuvu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	176 mm

Produkto rūšis

Putplasčio įdėklas

Priedai

Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 4 mm

664201 4

Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 5,5 mm

664201 5,5

Atsuktuvus varžtams su įpjova, trumpas Ašmenų plotis b 6,5 mm

664201 6,5

Trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1

668471 1

6- briaunių lenktų raktų rinkinysnikeliuoti Atsuktuvų skaičius 9

627225 9

Trumpas atsuktuvus Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2

668471 2

L formos raktų rinkinys Torx® varžtamssu rutulinėmis galvutėmis Atsuktuvų skaičius 8

624921 8

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955215

952001 955215