

HOLEX**Izoliuotas atsuktuvas elektrikams, Įrankių skaičius: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954534 11
GTIN	4062406157739
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954534: 1 vnt.

HOLEX elektriko atsuktuvas varžtams su įpjova Nr. 663301 dyd. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8: po 1 vnt.

HOLEX elektronikai skirtas atsuktuvas Phillips varžtams Nr. 668631 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	11
Plotis	200 mm
Gylis	500 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	11
Gylis G	20
Modelis	su VDE izoliuotais įrankiais
Svoris	0,887 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 0	668631 0
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 8 mm	663301 8
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954534	952001 954534
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 3	668631 3
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 1	668631 1
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 4 mm	663301 4
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 5,5 mm	663301 5,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3,5 mm	663301 3,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 2,5 mm	663301 2,5
Elektriko atsuktuvus Phillips varžtamsizoliuotas Kryžminių įpjovų dydis 2	668631 2
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 6,5 mm	663301 6,5
Elektriko atsuktuvus varžtams su įpjovaizoliuotas Ašmenų plotis b 3 mm	663301 3