

Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys, Įrankių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954895 8
GTIN	2050002004511
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesugeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954895: 1 vnt.
EDDING permanentinis žymeklis Nr. 085130 dyd. B: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 300×175: 1 vnt.
HOLEX kampamatis Nr. 453000 dyd. 120×150: 1 vnt.
PB tiesi kietlydinio ženklinimo adata Nr. 458760 dyd. HM: 1 vnt.
HOLEX precizinė plieninė liniuotė Nr. 461600 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.
GARANT siaurapjūklis metalui Nr. 580400: 1 vnt.
GARANT rankinio pjūklo pjūklelis Nr. 582500 (1 VPE = 10 vnt.): 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Gylis G	20
Plotis G	10
Plotis	250 mm
Įrankių skaičius	8

Modelis	su įrankių rinkiniu
Svoris	2,476 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Precizinė plieninė liniuotėnerūdijanti, matinė Ilgis 300 mm	461600 300
Pjūklas metaluisu GARANT pjūkleliu iš bimetalo, 18 – 32 dantys, progresyviniai	580400
Vienpusis pjūkleliš bimetalo, progresyvinis dantų išdėstymas	582500
Permanentinis žymeklis Žymeklio spalva B	085130 B
Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 Kojelės ilgis 300X175 mm	452600 300X175
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954895	952001 954895
Kampamatis su atviru lanku Laipsnių lanko Ø × kojelės ilgis 120X150 mm	453000 120X150
Tiesi kietlydinio ženklinimo adata su segtuku ir apsauginiu gaubtu Tipas	458760