

**Garant****CNC vežimėlis su PU ratukais, Naudingasis plotis: 627mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

970041 627

GTIN

4062406162702

Produktų klasė

91L

**Aprašymas****Modelis:**

Važiuoklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (Ø 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

**Tiekimo sudėtis:**

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir PU ratukais.

**Spalva:**

Važiuoklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 **dengtos milteliais**.

**Pastaba:**

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis

627 mm

Plotis

675 mm

maksimali keliamoji galia	400 kg
Rato medžiaga	PU (poliuretanas)
Gylis	800 mm
Ratuko Ø	160 mm
Laikiklių bėgelių skaičius (vienoje pusėje)	2
Aukštis	1200 mm
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje)	4
Pagrindo gylis	800 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Pagrindo plotis	675 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

## Priedai

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams 0	970130 0
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK80	970130 HSK80
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK100	970130 HSK100
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI30	970130 VDI30
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK30	970130 SK30
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK50	970130 HSK50
	970130 SK40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK40

970130 HSK40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI20

970130 VDI20

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI40

970130 VDI40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C5

970130 C5

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK50

970130 SK50

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C4

970130 C4

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C8

970130 C8

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK63

970130 HSK63

Laikiklių bėgelis Tool Unit įrankių laikikliui Plotis 627 mm

970110 627

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C6

970130 C6