

Matavimo priemonių rinkinys, įrankių skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	952048 7
GTIN	2050002004054
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusergia joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952048: 1 vnt.

HOLEX slankmatis su Nonijaus skale Nr. 410200 dyd. 150: 1 vnt.

HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 150×100: 1 vnt.

HOLEX kietlydinio ženklavimo adata Nr. 458800 dyd. HM: 1 vnt.

HOLEX plieninė liniuotė Nr. 461805 dyd. 300: 1 vnt.

GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.

WIHA sulankstomas metras Nr. 466200 dyd. 2: 1 vnt.

HOLEX aliumininis gulsčiukas Nr. 467435 dyd. 400: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Svoris	1,083 kg
Gylis G	24
Gylis	600 mm
Plotis	150 mm
Įrankių skaičius	7
Plotis G	6
Modelis	su matavimo įrankiu

Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6x24
mažiausias tinkamas stalčiaus priekio aukštis	100 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 Kojelės ilgis 150X100 mm	452600 150X100
Aliumininis gulsčiukas Ilgis 400 mm	467435 400
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Slankmatissu Nonijaus skale Nonijus 1/20 Matavimo diapazonas 150 mm	410200 150
Tiesi kietlydinio ženklinimo adata Tipas	458800
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952048	952001 952048