


Garant GRIDLINE

Lovelių asortimentas, 26×20G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 50/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950360 50/1
GTIN	4062406152826
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Loveliai ir įstatomos skiriamosios plokštelės iš plastiko. Vidinė lovelių pusė įpjauta, kad būtų galima įstatyti skiriamąsias plokšteles.

Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 26×20G.

Tinka:

Stalčiai 26×20G.

Turinys:

Loveliai 1K Nr. 951415: 8 × dyd. 6×6/4; 4 × dyd. 6×8/4; 2 × dyd. 2×6/1; 1 × dyd. 2×8/1

Įstatomos skiriamosios plokštelės (10 vnt.) Nr. 951275: 5 × dyd. C

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	26×20
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	50 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	150 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	250 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	200 mm

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	300 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	650 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	500 mm
Medžiaga	iš plastiko
Lovelio aukštis	25 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	26
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	≥ 50 mm
Plotis	650 mm
Gylis	500 mm
Aukštis	25 mm
Gylis G	20
Plotis G	26
Svoris	1,476 kg
Produkto pavadinimo požymis	26x20G
Produkto rūšis	Lovelis stalčiui

Priedai

Lovelių skiriamosios plokštelės 10 vnt. rinkinys Tipas C	951275 C
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis x gylis G / tipas 2X8/1	951415 2X8/1
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis x gylis G / tipas 6X8/4	951415 6X8/4
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis x gylis G / tipas 6X6/4	951415 6X6/4
Lovelio aukštis 25 mm 1K Plotis x gylis G / tipas 2X6/1	951415 2X6/1