

Garant GRIDLINE

Vertikali spinta su ištraukiamais elementais, kurių kreipiamosios yra dugne su įrankių laikikliais, įrankių kotams: SK50



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 971655 SK50 |
| GTIN | 4062406165536 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas

Modelis:

Vertikali spinta 30×28G su ištraukiamais elementais, kurių kreipiančiosios dugne. Užrakinama naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su kaištine cilindrine spyna. Karštuoju būdu cinkuotų ištraukiamų elementų rėmų šonai perforuoti kas 37 mm įrankių laikiklių, lovelių ir perforuotų sienelių kabinimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **dengti milteliais.**

Pastaba:

Į ištraukiamus 330 mm pločio elementus vienas šalia kito telpa 2 laikikliai. Vertikalias spintas galima statyti tik **ant absoliučiai lygių grindų!**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 750 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 30

Gylis G: 28

Vertikalaus stalčiaus plotis: 160 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|--|
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 120 |
| Įrankių laikiklių Nr. 970130 kiekis | 24 |
| Vertikalaus stalčiaus plotis | 160 mm |
| Svoris | 310 kg |
| Plotis | 750 mm |
| Aukštis | 2000 mm |
| Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis | 1750 mm |
| Gylis | 700 mm |
| Ištraukiamų elementų skaičius | 4 |
| Įrankių kotams | SK 50 |
| Atstumas tarp ašių A | 128 mm |
| Plotis E | 36E |
| Plotis G | 30 |
| Gylis G | 28 |
| medžiagos storis | 1,2 mm |
| Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia | 600 kg |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 2400 kg |
| Stalčių ištraukimas | Ištraukimo fiksatorius |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | CNC sunki vertikali spinta |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Plastikinis įdėklas Tipas SK50 | 947390 SK50 |
| Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams SK50 | 970130 SK50 |

