


**HOLEX****6-briaunių atsuktuvų su skersine rankena rinkinys, įrankių skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953035 9
GTIN	4062406154677
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953035: 1 vnt.

HOLEX 6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena Nr. 627481 dyd. 2; 2,5; 3: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena ir apvalia galvute Nr. 627484 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis	600 mm
Plotis	250 mm
Gylis G	24
Plotis G	10
Įrankių skaičius	9
Modelis	su atsuktuvu
Svoris	0,851 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	10×24
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutulinė galvutė Šešiabriaunis 8 mm	627484 8
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutulinė galvutė Šešiabriaunis 10 mm	627484 10
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953035	952001 953035
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutulinė galvutė Šešiabriaunis 3 mm	627484 3
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutulinė galvutė Šešiabriaunis 6 mm	627484 6
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutulinė galvutė Šešiabriaunis 4 mm	627484 4
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 2,5 mm	627481 2,5
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankenarutulinė galvutė Šešiabriaunis 5 mm	627484 5
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 2 mm	627481 2
6-briaunis atsuktuvus su skersine rankena Šešiabriaunis 3 mm	627481 3