

Garant GRIDLINE

ESD maitinimo lizdų juosta su 4 kištukiniais lizdais 250V + įjungimo / išjungimo mygtuku, Tinka modeliui: 2000



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 972203 2000 |
| GTIN | 4062406167653 |
| Produktų klasė | 9GW |

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno, **modulinės konstrukcijos**. Visos maitinimo dalys su **laidu ir kištukine jungtimi**. Modulus ir dangtelius galima keisti ir dėti kaip nori.

Laidai prakišami pro viršų, apačią ir iš priekio, kad būtų galima privesti elektros srovę ir sujungti daugiau maitinimo lizdų juostų.

Išankstinė elektros instaliacija su pramoninių kištukų sistema (taikoma tik maitinimo lizdų juostoms):

1 skirstymo blokas Nr. 928492 su 5 polių įėjimo-išėjimo laidu ir 5-iais 3-jų polių kištukiniais lizdais, 1 kištukinė jungtis, 5-ių polių Nr. 928490 dydis 5.

Aprašymas:

Sistemos techniniai duomenys (Nr. 928490; 928491; 928492):

- **Maksimali prijungimo vertė 230 V / AC, 16 A arba 400 V / AC, 16 A.**
- **Bendra keliamoji galia esant kintamai srovei: 3, 5 kW.**
- **Bendra apkrova, kai trifazė srovė: 10,5 kW.**
- **Sumontuoto kabelio skersmuo:**
 - **3 x 1,5 mm² esant kintamai srovei (L, N, PE)**
 - **5 x 1,5 mm² esant trifazei srovei (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Apsaugos klasė 1**
- **Apsaugos laipsnis IP 20.**

Tinka:

Rėmai Nr. 972080. Montuojama įkabinant.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.**
- **Tik profesionalūs elektrikai gali atlikti pirmąją instaliaciją ir prijungti kištukus prie laidų!**

- Informacijos apie pramoninių jungčių sistemos technines specifikacijas ieškokite el. parduotuvėje www.hoffmann-group.com pagal atitinkamą produkto numerį.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Plotis | 1920 mm |
| tinka modeliui | 2000 |
| Montavimo aukštis | 160 mm |
| Dalijimo elementas | 18E |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| Įjungimo ir išjungimo mygtukas | taip |
| Įvesties kištuko tipas | GST kištukų sistema |
| F tipo kištukų kiekis | 4 |
| Kištuko tipas | F |
| Srovės tipas | AC |
| medžiagos storis | 1,5 mm |
| elektrostatinė savybė | EGB/ESD |
| Produkto rūšis | Maitinimo modulis |

Priedai

| | |
|--|----------------|
| ESD maitinimo ir lizdų modulis Modulis ON/OFF1 | 972220 ON/OFF1 |
|--|----------------|