




Atsuktuvų rinkinys, įrankių skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953420 8
GTIN	2050002004191
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953420: 1 vnt.

WERA atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 662200 dyd. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: po 1 vnt.

WERA atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 668260 dyd. 0; 1; 2: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis G	8
Įrankių skaičius	8
Gylis	400 mm
Gylis G	16
Įrankių skaičius	8
Plotis	200 mm
Svoris	0,516 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×16
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 3,5 mm	662200 3,5
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 2	668260 2
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953420	952001 953420
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 4 mm	662200 4
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 6,5 mm	662200 6,5
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 1	668260 1
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 5,5 mm	662200 5,5
Atsuktuvus su apvalia plienine geležte Phillips varžtams Kryžminių įpjovų dydis 0	668260 0
Standartinis atsuktuvus su ergonomiškos formos rankena varžtams su įpjova Ašmenų plotis b 2,5 mm	662200 2,5