

Matavimo priemonių rinkinys, Įrankių skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	952078 7
GTIN	2050002004085
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusergia joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952078: 1 vnt.
HOLEX slankmatis Nr. 410200 dyd. 150: 1 vnt.
HOLEX kampainis Nr. 452600 dyd. 150×100: 1 vnt.
HOLEX kietlydinio ženklinimo adata Nr. 458800 dyd. HM: 1 vnt.
HOLEX plieninė liniuotė Nr. 461805 dyd. 300: 1 vnt.
GARANT ruletė Nr. 462201 dyd. 2,5: 1 vnt.
WIHA plastikinis metras, 2 m Nr. 466200 dyd. 2: 1 vnt.
HOLEX gulsčiukas Nr. 467436 dyd. 400: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	7
Gylis G	20
Plotis	200 mm
Svoris	1,197 kg
Gylis	500 mm
Plotis G	8

Modelis	su matavimo įrankiu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952078	952001 952078
Slankmatissu Nonijaus skale Nonijus 1/20 Matavimo diapazonas 150 mm	410200 150
Tiesi kietlydinio ženklinimo adata Tipas	458800
Aliumininis gulsčiukassu magnetu Ilgis 400 mm	467436 400
Ruletė su langeliu Juostos ilgis 2,5 m	462201 2,5
Atraminis kampainis Tikslumo klasė 2 Kojelės ilgis 150X100 mm	452600 150X100
Plastikinė sulankstoma liniuotė Ilgis 2 m	466200 2
Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijantimatinė, su skale abiejose pusėse Bendras ilgis 300 mm	461805 300