

**Garant****Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, lenkti, įrankių skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952443 8
GTIN	4062406154387
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952443: 1 vnt.

GARANT dvipusis kilpinis veržliaraktis Nr. 615600 dyd. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×17; 16×18; 19×22; 24×27: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Įrankių skaičius	8
Gylis G	20
Plotis G	8
Plotis	200 mm
Gylis	500 mm
Svoris	1,702 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X17 mm	615700 14X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X18 mm	615700 16X18
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952443	952001 952443
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 19X22 mm	615700 19X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615700 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 24X27 mm	615000 24X27
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615000 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 6X7 mm	615600 6X7
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 12X13 mm	615600 12X13
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 19X22 mm	615600 19X22
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615000 10X11
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 24X27 mm	615600 24X27
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X18 mm	615600 16X18
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 14X17 mm	615600 14X17
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 16X18 mm	615950 16X18
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 8X9 mm	615600 8X9
Dvikilpis veržliaraktis, giliai įgaubtas Rakto dydis 10X11 mm	615600 10X11