



## Techninės priežiūros ir remonto įrankių rinkinys, 35 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	680370
GTIN	4013288178336
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Kompaktiškas įrankių rinkinys iš svarbiausių įrankių techninės priežiūros ir remonto darbams vidaus ir lauko zonose.

#### Tiekimo sudėtis:

Ergonomiškos formos rankena, izoliuota pagal VDE: 1 vnt. Nr. 667411 dyd. 1  
 Atsuktuvo geležtės Phillips varžtams, izoliuotos pagal VDE: po 1 vnt. dyd. 1; 2  
 Atsuktuvo geležtės Pozidriv varžtams, izoliuotos pagal VDE: po 1 vnt. dyd. 1; 2  
 Atsuktuvo geležtės vidiniams Torx®, izoliuotos pagal VDE: po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25  
 Atsuktuvo geležtės varžtams su įpjova, izoliuotos pagal VDE: po 1 vnt. dyd. 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm  
 ANTGALIAI, skirti Pozidriv varžtams C 6,3: po 1 vnt. Nr. 675320 dyd. 1/25; 2/25  
 ANTGALIAI, skirti C 6,3 varžtams su vidiniu šešiabriauniu: Po 1 vnt. Nr. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6  
 ANTGALIAI vidiniams Torx® varžtams C 6,3: 1 vnt. Nr. 675340 dyd. TX25  
 1/4 colio antgalių laikiklis su magnetu: 1 vnt.  
 1/4 colio galvutės, 6-briaunės: po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm  
 1/4 colio ilgintuvas: 1 vnt. dyd. 75 mm  
 1/4 colio movos kotas: 1 vnt.  
 1/4 colio smulkiadantė terkšlė „Zyklop Speed“: 1 vnt. Nr. 632390  
 Varžtų laikiklis: 1 vnt. Nr. 666425 dyd. 2  
 Įtampos indikatorius: 1 vnt. Nr. 665030 dyd. 3  
 Dvigubas atviras veržliaraktis „Joker 6002“: 1 vnt. dyd. 10x13 mm

#### Pastaba:

Tiekiamas su surūšiuotais įrankiais medžiaginiame sulankstomame maišelyje.

## Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Kraftform Kompakt W1 techninė priežiūra
Dalių skaičius	35
Produkto rūšis	Įrankių rinkinys

## Priedai

Vieno poliaus fazės indikatorius Ašmenų plotis 3 mm	665030 3
Ergonomiška rankena VDE, atskirai Tipas 1	667411 1
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
Smulkiadantė terkšlė „Zyklop Speed“ perjungiamo, 1/4" su persukama galvute ir išmetikliu	632390
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675320 1/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
Antgalis Pozidriv varžtams 1/4 colio C 6,3 Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675320 2/25
Varžtų laikiklis Tipas 2	666425 2
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675340 TX25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4