



## Atsuktuvų elektronikai rinkinys, įrankių skaičius: 9



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	955140 9
GTIN	2050002004580
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955140: 1 vnt.

Elektronikos atsuktuvai, skirtas Torx® varžtams, Nr. 625770 dyd. TX5; TX6; TX8; TX10: po 1 vnt.

6-briaunis elektronikai skirtas atsuktuvai Nr. 627470 dyd. 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5: po 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Plotis	383 mm
Įrankių skaičius	9
Gylis	115 mm
Modelis	su atsuktuvu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	115 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

**Priedai**

6-briaunis atsuktuvus elektronikaiKraftform Micro Šešiabriaunis 2 mm	627470 2
6-briaunis atsuktuvus elektronikaiKraftform Micro Šešiabriaunis 1,3 mm	627470 1,3
6-briaunis atsuktuvus elektronikaiKraftform Micro Šešiabriaunis 1,5 mm	627470 1,5
6-briaunis atsuktuvus elektronikaiKraftform Micro Šešiabriaunis 0,9 mm	627470 0,9
Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtamsKraftform Micro Torx® profilis TX6	625770 TX6
Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtamsKraftform Micro Torx® profilis TX10	625770 TX10
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955140	952001 955140
6-briaunis atsuktuvus elektronikaiKraftform Micro Šešiabriaunis 2,5 mm	627470 2,5
Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtamsKraftform Micro Torx® profilis TX5	625770 TX5
Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtamsKraftform Micro Torx® profilis TX8	625770 TX8