



## Atsuktuvų rinkinys, įrankių skaičius: 10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	953435 10
GTIN	2050002004238
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr 952001 dyd. 953435: 1 vnt.

PB SWISS TOOLS atsuktuvai varžtams su įpjova Nr. 660040 dyd. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: po 1 vnt.

PB SWISS TOOLS atsuktuvai Phillips varžtams Nr. 667695 dyd. 0; 1; 2; 3: po 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	10
Įrankių skaičius	10
Gylis G	20
Plotis	200 mm
Svoris	0,843 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20

Produkto rūšis

Putplasčio įdėklas

**Priedai**

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova  
Ašmenų plotis b 6,5 mm

660040 6,5

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams  
Kryžminių įpjovų dydis 1

667695 1

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova  
Ašmenų plotis b 4 mm

660040 4

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams  
Kryžminių įpjovų dydis 0

667695 0

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova  
Ašmenų plotis b 10 mm

660040 10

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams  
Kryžminių įpjovų dydis 2

667695 2

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova  
Ašmenų plotis b 5,5 mm

660040 5,5

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo  
putplasčio komplektui 953435

952001 953435

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova  
Ašmenų plotis b 8 mm

660040 8

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena Phillips varžtams  
Kryžminių įpjovų dydis 3

667695 3

Atsuktuvai su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova  
Ašmenų plotis b 3,5 mm

660040 3,5