




L formos raktų rinkinys „Rainbow“, Įrankių skaičius: 16



Užsakymo data

Užsakymo numeris	955130 16
GTIN	2050002004573
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955130: 1 vnt.

Torx® lenktas atsuktuvus Nr. 624850 dyd. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 vnt.

6 šešiabriaunis L formos raktas su apvalia galvute Nr. 627140 dyd. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	383 mm
Gylis	115 mm
Įrankių skaičius	16
Modelis	su atsuktuvu
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	115 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX6	624850 TX6
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX20	624850 TX20
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX25	624850 TX25
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 2 mm	627140 2
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX15	624850 TX15
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955130	952001 955130
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 8 mm	627140 8
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX8	624850 TX8
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 4 mm	627140 4
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 6 mm	627140 6
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 3 mm	627140 3
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 5 mm	627140 5
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 1,5 mm	627140 1,5
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX10	624850 TX10
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX7	624850 TX7
6-briaunis lenktas raktas, ilgasdažytas milteliniu būdu Šešiabriaunis 2,5 mm	627140 2,5
L formos raktas Torx® varžtamsdažytas milteliniu būdu Torx® profilis TX9	624850 TX9