

**Rifliavimo įrankių rinkinys, Koto / plokštelių dydis: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290025 16
GTIN	4030741656842
Produktų klasė	29H

Aprašymas**Turinys:**

po 1 vnt. rifliavimo ratuko laikiklį Nr. 290000 ir Nr. 290010: dyd. 16

po 3 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290161: dyd. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

po 1 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290176 ir Nr. 290181: dyd. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

Techninis aprašymas

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RAA 2×AA
kai rifliavimo profilis	RBL 2×BR
kai rifliavimo profilis	RGV30° 1×GE30°
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
kai rifliavimo profilis	RBL 1×BR
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
kai rifliavimo profilis	RBR 1×BL
kai rifliavimo profilis	RBR 2×BL

kai rifliavimo profilis	RGE30° BL/BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

Priedai

Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290161 15X4/0,8
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290181 15X4/0,8
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290161 15X4/0,6
Rifliavimo ratuko laikiklisuniversalus Koto dydis 16 mm	290010 16
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,5 mm	290161 15X4/0,5
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290176 15X4/0,8
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290176 15X4/0,6
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290181 15X4/0,6
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,5 mm	290181 15X4/0,5
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,5 mm	290176 15X4/0,5
Rifliavimo ratuko laikiklisdešininis Koto dydis 16 mm	290000 16