



## Rifliavimo įrankių rinkinys, Koto dydis: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	290219 16
GTIN	4030741656897
Produktų klasė	29H

### Aprašymas

#### Modelis:

**Modulinė konstrukcija: galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.**

HM įvorė dar didesniai patvarumui.

Greitas įrankio reguliavimas tvirtinimo varžtu.

#### Turinys:

po 1 vnt. rifliavimo ratuko laikiklį Nr. 290200 ir Nr. 290210: dyd. 16

po 2 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290261: dyd. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

po 1 vnt. rifliavimo ratukų Nr. 290276/290281: dyd. 15×4/0,6; 15×4/0,8; 15×4/1,0

### Techninis aprašymas

Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
kai rifliavimo profilis	RBR45° 1×BL15°
kai rifliavimo profilis	RBL45° 1×BR15°
kai rifliavimo profilis	RBL30° 1×AA
kai rifliavimo profilis	RAA 1×BL30°
kai rifliavimo profilis	RBR30° 1×AA

kai rifliavimo profilis	RAA 1×BR30°
kai rifliavimo profilis	RGE30° 2×AA
kai rifliavimo profilis	RGE45° BL/BR45°
Produkto rūšis	Rifliavimo įrankiai

## Priedai

Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 16 mm	290210 16
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/1,0 mm	290261 15X4/1,0
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290276 15X4/0,6
Rifliavimo ratuko laikiklis universalus Koto dydis 16 mm	290200 16
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,6 mm	290261 15X4/0,6
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290261 15X4/0,8
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/1,0 mm	290276 15X4/1,0
Rifliavimo ratukas PM Rifliavimo ratuko Ø d1 × rifliavimo ratuko plotis b / dantų žingsnis 15X4/0,8 mm	290276 15X4/0,8