

Garant**CNC vežimėlis su guminiais ratukais, Naudingasis plotis: 452mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

970046 452

GTIN

4062406163112

Produktų klasė

91L

Aprašymas**Modelis:**

Važiuklė ir viršus iš lakštinio plieno, šoninės sienelės perforuotos 25 mm tinkleliu, galima įmontuoti laikiklių bėgelius ir įrankių laikiklius. 2 fiksuoti ratukai su rutuliniais guoliais ir (fiksuojami) valdomi (Ø 160 mm) ir 4 didelės stumiamosios rankenos – visapusiškai saugus judėjimas dirbtuvėse. Su lakštinio plieno lentyna (I×P×G 150×452×30 mm).

Tiekimo sudėtis:

Transportavimo vežimėlis su 2 šoninėmis sienelėmis, su stūmimo rankena ir guma dengtais ratukais.

Spalva:

Važiuklė ir šoninės sienos antracito pilkumo RAL 7016 **dengtos milteliais.**

Pastaba:

Tinkamus laikymo bėgelius, skirtus GARANT Tool-UNIT įrankių laikikliams, rasite Nr. 970110, GARANT Tool-UNIT Nr. 971000. Tinkamus įrankių laikiklius galite užsakyti Nr. 970125 arba Nr. 970130.

Techninis aprašymas

Laikiklių bėgelių skaičius (vienoje pusėje)

2

Pagrindo plotis	500 mm
Aukštis	1200 mm
Naudingas plotis	452 mm
Pagrindo gylis	800 mm
Gylis	800 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Įrankių laikiklių skaičius (vienoje pusėje)	4
maksimali keliamoji galia	400 kg
Ratuko Ø	160 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Plotis	500 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	CNC transportavimo vežimėlis

Priedai

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK100	970125 HSK100
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams VDI30	970125 VDI30
Laikiklių bėgelis Tool Unit Įrankių laikikliui Plotis 452 mm	970110 452
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK50	970125 HSK50
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams C5	970125 C5
Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis Įrankių kotams HSK63	970125 HSK63
	970125 C8

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C8

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams SK40

970125 SK40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams SK30

970125 SK30

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams SK50

970125 SK50

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK40

970125 HSK40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams HSK80

970125 HSK80

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams VDI20

970125 VDI20

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams 0

970125 0

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams VDI40

970125 VDI40

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C6

970125 C6

Įrankių laikikliai su įrankių tvirtinimo angomis įrankių kotams C4

970125 C4