

**ELTEN****Juodi / raudoni pusbačiai SENEX PRO ESD, S3, Batų dydis EU: 44**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	092246 44
GTIN	4030839255001
Produktų klasė	09P

## Aprašymas

### Modelis:

TRAINERS serijos apsauginiai batai.

- **Orui pralaidus tekstilinis pamušalas.**
- **Įdedami vidpadžiai per visą plotą ESD PRO black.**
- **TPU/PU padai TRAINERS, neslidūs.**
- **TPU dangalas saugo viršutinę medžiagą.**
- **Modelis be metalo ir odos.**
- **Apsauginiai atšvaitai.**
- **ESD modelis.**

Apsauginiai batai iš šveitimui, **purvui ir drėgmei atsparios** Cordura® medžiagos.

- **Labai lengvai prižiūrimi ir greitai džiūsta.**
- **Modelis be metalo ir odos.**
- **Labai lengvi, todėl ypač patogūs.**
- **Viršutinė dalis iš vandeniui nepralaidaus mikropluošto Fashmo™ ir vandeniui nepralaidžios medžiagos CORDURA®. Neperpučiama ir neperšlampama, atspari nešvarumams, įplyšimams ir dilimui, pralaidi orui.**
- **Uždaras, paminkštintas liežuvis.**

### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Pastaba:

Sandėlyje turime EU 39 – 46 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 38 – 47. elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Apsaugos klasė: S3

Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Composite

Nepraduriami: tekstilė

Norma: Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191

## Techninis aprašymas

Batų dydis EU	44
Modelis be metalo ir odos	taip
Norma	Tiekiami įdėklai standartiškai patikrinti pagal DGUV taisyklę 191
tinka ortopediniams vidpadžiams	taip
Pado medžiaga	TPU/PU
Kojų pirštų apsaugos medžiaga	Composite
Apsaugos klasė	S3
su atšvaitais (geras matomumas)	taip
Viršutinė medžiaga	Cordura®
Nepraduriami	tekstilė
Spalva	juoda/raudona
Serija	SENEX
Lytis	Vyriškas modelis
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto rūšis	Apsauginiai pusbačiai