

Garant GRIDLINE

CNC spinta su įrankių laikikliais su roletais, Įrankių kotams: HSK63



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 971309 HSK63 |
| GTIN | 4062406164379 |
| Produktų klasė | 9GI |

Aprašymas

PASTABA: galima pasirinkti spalvą

Modelis:

Įrengta spinta 40 × 20G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. **Niveliavimo cokolis** su 4 individualiai reguliuojamomis kojomis grindų nelygumams kompensuoti. **Maksimali leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

Su roletais iš anoduoto aliuminio profilių, pagal spalvą nekonfigūruojami.

Tiekimo sudėtis:

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 20 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

- **Lentynas ir priedus sisteminiams spintoms žr. Nr. 957000–957100**
- **Sistemines spintas valymo priemonėms ir šluotų spintą su kabliais rasite skyriuje 98, Nr. 987000–987015**
- **Sistemines spintas drabužiams ir daiktams rasite skyriuje Nr. 958770–958776.**

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm
 Plotis: 1000 mm
 Gylis: 500 mm
 Plotis G: 40
 Gylis G: 20
 Tvirtinimo bėgeliai: 9 pora

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| Angų įrankiams sudėti skaičius | 117 |
| Svoris | 146 kg |
| Gylis G | 20 |
| Plotis | 1000 mm |
| Gylis | 500 mm |
| Plotis G | 40 |
| Atstumas tarp ašių A | 78 mm |
| Aukštis | 2000 mm |
| Tvirtinimo bėgeliai | 9 pora |
| Skersinių laikiklių skaičius | 9 |
| medžiagos storis | 0,9 mm |
| Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 1000 kg |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Spintos priekinė dalis | Roletai |
| Produkto rūšis | CNC įrankių spinta |

Priedai

Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G įrankių kotams HSK63

971570 HSK63

| | |
|--|--------------|
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP14 | 914226 GP14 |
| Plastikinis įdėklas Tipas HSK63 | 947390 HSK63 |
| Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 20 | 971525 20 |