

Garant GRIDLINE

**CNC erdvi spinta su įrankių laikikliais su stiklinėmis varstomomis durimis, įrankių kotams: HSK80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	971453 HSK80
GTIN	4062406165130
Produktų klasė	9GI

**Aprašymas****PASTABA: galima pasirinkti spalvą****Modelis:**

Įrengta spinta 40 × 28G. Atraminiai bėgeliai reguliuojami kas 25-mm. Durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna. Maksimali **leistina bendra apkrova** kiekvienai **atraminių bėgelių porai 200 kg**, kiekvienam **skersiniam laikikliui 150 kg**.

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su atraminiais bėgeliais Nr. 971525 dyd. 28 ir skersinis laikiklis su įrankių laikikliais Nr. 971570.

**Spalva:**

Korpusas ir skersiniai bėgeliai šviesiai pilki RAL 7035, durys antracito pilkumo RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu**.

**Pastaba:**

Lentynas ir priedus GridLine erdvioms spintoms žr. Nr. 942530 – 942573 bei 95-ajame skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikata visas spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aukštis: 2000 mm

Plotis: 1000 mm

Gylis: 700 mm

Plotis G: 40  
Gylis G: 28  
Naud. aukštis: 1845 mm

## Techninis aprašymas

Angų įrankiams sudėti skaičius	64
Naud. aukštis	1845 mm
Skersinių laikiklių skaičius	8
Gylis G	28
Svoris	115 kg
Plotis G	40
Aukštis	2000 mm
Gylis	700 mm
Tvirtinimo bėgeliai	2 pora
Plotis	1000 mm
Atstumas tarp ašių A	104 mm
medžiagos storis	0,9 mm
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Spinta Konstrukcijos tipas	Bazinė spinta
Spintos priekinė dalis	Varstomos durys su stiklu
Produkto rūšis	CNC erdvi spinta

## Priedai

940501 2000

Apšvietimo rinkinys Basic Gridline spintoms su Varstomos durys Spintai, kurios aukštis 2000 mm

Plastikinis įdėklas Tipas HSK80	947390 HSK80
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas GP11	914226 GP11
Skersinis laikiklis su įrankių laikikliais kai spintos / skyriaus plotis 40G Įrankių kotams HSK80	971570 HSK80
Atraminiai bėgeliai skersiniams laikikliams, pora Tinka spintoms, kurių gylis G 28	971525 28