



## Akumuliatorinis kniediklis iBird® Pro, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

770517 1

GTIN

Produktų klasė

74A

### Aprašymas

#### Modelis:

iBird® Pro yra belaidis akumuliatorinis uždėjimo prietaisas, kurį galima prijungti per Wifi ar Bluetooth ryšį prie išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar kitų klientų infrastruktūros įrenginių, naudojant nemokama programėlę. Su Gesipa® programėle galite valdyti duomenis ir rinkti su produktu susijusią informaciją (pvz., bendrus, dienos, atvirkštinio skaičiavimo, talpos būklės, techninės priežiūros, būklės ir istorijos rodmenis).

Prietaiso signalinis žiedas rodo kniedijimo procesą, o spalvas galima individualiai nustatyti per programėlę.

#### Privalumai:

- **Vartotojui patogus prietaiso prijungimas prie programos per QR kodą.**
- **Veikimo būklė rodoma per signalinį žiedą.**
- **Lengva prieiga prie valdymo, techninės priežiūros ir remonto instrukcijų.**
- **Kniedijimo procesų, apdorojimo saugumo, būklės ir techninės priežiūros kontrolė.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su ličio jonų akumuliatoriumi Nr. 770529 ir įkrovikliu Nr. 770528 2 dyd. plastikinėje dėžutėje. Antgaliai 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

#### Pastaba:

Pasirenkama proceso pagalba padeda naudotojui nustatyti naudojimo procesą ir įvertinti kniedijimo procesus. Daugiau informacijos galima rasti Nr. 770518 dyd. 1.

## Techninis aprašymas

Įmušimo jėga	15000 N
Prietaiso eiga	25 mm
Jungties tipas	WiFi 2,4/5,0 GHz
Jungties tipas	Bluetooth
plieninėms kniedėms	Ø 4,8 mm
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš visų medžiagų	Ø 6,4 mm
Aklinosioms kniedinėms veržlėms iš aliuminio	Ø 8 mm
Svoris su akumuliatoriumi	2 kg
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa	18 Ah
Akumuliatoriaus įtampa	2,1 V
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis	Aklinųjų kniedžių kniediklis

## Priedai

Įkroviklis Tipas 2	770528 2
Ličio jonų greitai keičiamas akumuliatorius Talpa 2,1 Ah	770529 2,1