




## Galvučių rinkinys Torx® varžtams 1/4, 3/8, 1/2 colio kvadratas 35 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	630031
GTIN	4018754261017
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

**Varomosios / jungiamosios dalys** pagal DIN 3122/3123; **sukimo galvutės** pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

#### Paskirtis:

Išoriniams Torx® varžtams su sriegiu M3 – M20. Vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 – M14. Vidiniams Torx® varžtams su fiksavimo kaiščiu M3 – M8. Yra kalibras Torx® varžtams.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

#### Tiekimo sudėtis:

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 3 vnt. Nr. 631500 dyd. E4; E5; E6

3/8 colio galvutės Torx® varžtams: 4 vnt. Nr. 637450 dyd. E7; E8; E10; E12

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 642700 dyd. E11; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 colio galvutės Torx® varžtams: 2 vnt. Nr. 631801 dyd. TX8; TX9

3/8 colio galvutės Torx® varžtams: 5 vnt. kaip Nr. 637560 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27

1/2 colio galvutės Torx® varžtams: 6 vnt. Nr. 643650 dyd. TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

ANTGALIAI su kiauryme Torx® C 6,3 varžtams: 7 vnt. kaip Nr. 675350 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Perėjimas antgaliams: 1 vnt. kaip Nr. 676945, dyd. 8/4

Sudėta į: ABS plastiko dėžė

Pavaros keturbriaunis: 1/2 in

Pavaros keturbriaunis: 1/4 in

Pavaros keturbriaunis: 3/8 in

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams
Perdavos profilis	Galvutės TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Dalių skaičius	35
Pakuotė	ABS plastiko dėžė
Ilgis	413 mm
Plotis	230 mm
Aukštis	57 mm
Produkto rūšis	Galvutė

## Priedai

3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX15	637560 TX15
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E6	631500 E6
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX40	643650 TX40
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E11	642700 E11
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX9	631801 TX9
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E16	642700 E16
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX30	643650 TX30
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX50	643650 TX50
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX55	643650 TX55

Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E5	631500 E5
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX20	637560 TX20
1/4 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX8	631801 TX8
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E18	642700 E18
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E10	637450 E10
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX25	637560 TX25
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E14	642700 E14
Galvutė 1/4 colio Torx® varžtams Torx® profilis E4	631500 E4
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX27	637560 TX27
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E8	637450 E8
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX45	643650 TX45
1/2 colio atsuktuvo galvutė, skirta Torx® varžtams Torx® profilis TX60	643650 TX60
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E7	637450 E7
3/8 colio atsuktuvo antgalis Torx® varžtams trumpas Torx® profilis TX10	637560 TX10
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E20	642700 E20
Galvutė 1/2 colio Torx® varžtams Torx® profilis E24	642700 E24
3/8 colio galvutė Torx® varžtams Torx® profilis E12	637450 E12